


Bestell-Nr.: 0XD7561C | GTIN (EAN): 4052899516618


Produktbeschreibung: PrevaLiFLL,2400lm830,0/1,sw



PrevaLight® Floodlight, Flutter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 2.400 lm, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 0,3 m, Bemessungsleistung: 30W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, signalschwarz (RAL 9004), Bügel, aus Stahlblech, lackiert, grau, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 65 IK 06 

4052899516618
0XD7561C



Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4052899516618

siteco 0XD7561C





Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 



Bestell-Nr.: 0XD7561C | GTIN (EAN): 4052899516618

Technische Detailbeschreibung: PrevaLiFLL,2400lm830,0/1,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: PrevaLight® Floodlight L
- Bestell-Nr.: 0XD7561C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2400lm
- Lichtausbeute: 80lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 30W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, signalschwarz (RAL 9004)
- Farbangabe: signalschwarz (RAL 9004)
- Bügel: Stahlblech, lackiert, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 0.3m

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 1,0kg

Lichtemission


- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 35000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 0XD7561C | GTIN (EAN): 4052899516618

Maße: PrevLiFLL,2400lm830,0/1,sw




Bestell-Nr.: 0XD7561C | **GTIN (EAN):** 4052899516618

Planungsdaten: PrevLiFLL,2400lm830,0/1,sw

**0XD7561C: 1x LED 3000K /
CRI ≥ 80**

4052899516618
0XD7561C



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G6

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Lh(m)	100		200		500	
	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,2	1,4	2,4	2,8	6,0	6,9
30 m²	1,8	2,0	3,6	4,1	9,0	10
40 m²	2,3	2,6	4,6	5,1	12	13
50 m²	2,8	3,0	5,5	6,1	14	15
75 m²	4,0	4,4	8,1	8,7	20	22
100 m²	5,2	5,6	10	11	26	28
500 m²	24	25	48	50	121	124

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh