

## Termékinformációk

# 70 15 110

## Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

Cikkszám	70 15 110
EAN	4003773029649
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	98 g
Méretek	110 x 56 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk