

DATENBLATT

YV 2 x 0,5/0,9 rot-grün Rolle a 100 m

CE UK
CA



Beschreibung

Andere Ausführungen auf Anfrage

Allgemeine Daten

Mantelmaterial	-
Bewehrung	Nein
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Kabel längswasserdicht	Nein
Als Außenkabel zulässig	Nein
Verseilelement	Paare
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Funktionserhalt	nein
Kabel querwasserdicht	Nein

Kabelaufbau

Leiter-Durchmesser	0,5 mm
Verseilung	-
Anzahl der Verseilelemente	2

Kabelmantel

Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Schutzmantel	nein

Umgebungsbedingungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

YV 2 x 0,5/0,9 rot-grün Rolle a 100 m

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	70 - °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	70 - °C

Elektrische Eigenschaften

Schirm über Verseilung	ohne
Schirm über Verseilelement	ohne
Ader-Isolation	PVC

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Mantel-Farbe	Ader-Zahl	Außendurchmesser ca.
46090.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-braun Rolle a 100 m	weiß/braun	2	0,9 mm
46091.100	YV 2 x 0,5/0,9 rot-blau Rolle a 100 m	rot/blau	2	0,9 mm
46092.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-grün Rolle a 100 m	weiß/grün	2	0,9 mm
46093.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-gelb Rolle a 100 m	weiß/gelb	2	0,9 mm
46094.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-blau Rolle a 100 m	weiß/blau	2	0,9 mm
46095.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-rot Rolle a 100 m	weiß/rot	2	0,9 mm
46096.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-schwarz Rolle a 100 m	weiß/schwarz	2	0,9 mm
46097.100	YV 2 x 0,5/0,9 weiss-rosa Rolle a 100 m	weiß/rosa	2	0,9 mm
46098.100	YV 2 x 0,5/0,9 rot-schwarz Rolle a 100 m	rot/schwarz	2	0,9 mm
46088.100	YV 2 x 0,5/0,9 rot-grün Rolle a 100 m	rot/grün	2	0,9 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

