

# Gewindetüllen

1



## Gewindetüllen drehbar , kugelgelagert

**PN 24**

Werkstoffe: Dichtung: FKM  
Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C

Typ	Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
Messing	1.4301			
GT 1213 DR MS	GT 1213 DR ES	R 1/2"	13	24
GT 1219 DR MS	GT 1219 DR ES	R 1/2"	19	24

## Gewindetüllen mit Linksgewinde - Innenkonus

**PN 16**



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
Messing			
GT 146 MS LH	G 1/4" LH	6	17
GT 386 MS LH	G 3/8" LH	6	19
GT 389 MS LH	G 3/8" LH	9	19

## Gewindetüllen mit metrischem Gewinde

**PN 16**



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
Messing			
GT M86 MS	M 8 x 0,75	6	11
GT M89 MS	M 8 x 0,75	9	11
GT M109 MS	M 10 x 1	9	11
GT M1213 MS	M 12 x 1,5	13	15
GT M1413 MS	M 14 x 1,5	13	15
GT M1613 MS	M 16 x 1,5	13	17
GT M2419 MS	M 24 x 1,5	19	27

## Außengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus

**DIN 3863**



Typ	Schlauch Ø		Schlüsselweite
	NW	innen	
Stahl verzinkt			
850 0300	3	4 - 5	M 10 x 1 11
850 0400	4	5 - 6	M 12 x 1,5 12
850 0600	6	7 - 8	M 14 x 1,5 14
850 0800	8	9 - 10	M 16 x 1,5 17
850 1000	10	11 - 12	M 18 x 1,5 19
850 1300	13	14 - 15	M 22 x 1,5 22
850 1600	16	17 - 18	M 26 x 1,5 27
850 2000	20	21 - 22	M 30 x 1,5 30

## Gewindetüllen mit NPT-Gewinde

**PN 16**



Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen
1.4408			1.4408		
GT 149 K ES NPT	NPT 1/4"	9	GT 3419 K ES NPT	NPT 3/4"	19
GT 389 K ES NPT	NPT 3/8"	9	GT 1025 K ES NPT	NPT 1"	25
GT 3813 K ES NPT	NPT 3/8"	13	GT 11432 K ES NPT	NPT 1 1/4"	32
GT 1213 K ES NPT	NPT 1/2"	13	GT 11238 K ES NPT	NPT 1 1/2"	38
GT 1219 K ES NPT	NPT 1/2"	19	GT 2050 K ES NPT	NPT 2"	50



Kupplungsdosen NW7 ab Seite 284



Gartenschlauchkupplungen ab Seite 336



**GARDENA**  
Gardena-Kupplungen ab Seite 340



Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388



Gewindefittings ab Seite 200



Muffen ab Seite 224



Verteilerleisten ab Seite 248



Wanddosen und Verteiler mit Kupplungen ab Seite 245

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.