

Produktinformation

92 67 63

Universalpinzette

Isoliert

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000V
- Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie
- Nach 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE stückgeprüft und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen
- Die Isolationen sind REACH-konform und frei von gesundheitsgefährdenden Phthalaten
- Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
- Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
- Auch im Set erhältlich (92 00 04)
- Edelstahl


Allgemein

Artikel-Nr.	92 67 63
Referenz-Nr.	73014K.SA.B.00
EAN	4003773054931
Material	Edelstahl
Greifflächen	gezahnte Greifflächen
Griffe	Glatt
Gewicht	43 g
Abmessungen	145 x 38 x 14 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	1,3 mm
Spitzenbreite (B)	3 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Stumpf
Korrosionsbeständig	ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	nein
VDE-geprüft	ja
Branchen	Industrie Elektronik
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	isoliert

Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten