




alpha[®] open air[®]

Robustes Wandtelefon für den Außenbereich



alpha® open air®

Robustes Wandtelefon für den Außenbereich



Manch ein Open-Air-Festival ist ins Wasser (Regen) gefallen, beim Telefonieren mit dem robusten und wettersicheren Telefon **alpha® open air®** passiert das nicht.

Für den Einsatz im Parkhaus, am Taxistand, auf dem Freilagerplatz, im Selbstbedienungsbereich der Bank, aber auch auf Sportplätzen und anderen unbeobachteten, vielleicht sogar noch im Freien liegenden Plätzen, ist das **alpha® open air®** die richtige Wahl.

Ob an der Wand oder an einem Mast montiert, ob Regen, Schnee oder Sonnenschein, egal – Telefonieren geht.

Technische Daten:

- Robustes kompaktes Wandtelefon im Metallgehäuse
- Metalltastatur (1...0, *, #, vier Zielwahltasten)
- Hörer mit Panzerschnur
- Einfache Montage
- Öffnen nur mit Spezialwerkzeug (liegt bei)
- Geschützte Kabelzuführung möglich
- Verschiedene Funktionsprinzipien programmierbar
 - Telefon mit vier Zielwahltasten
 - Telefon mit drei Zielwahltasten und Flash-Taste
 - Telefon mit Zifferntastatur- und Mikrofonfreigabe erst nach Nutzung der Zielwahltasten
 - automatische Wahl einer programmierbaren Rufnummer nach Hörerabheben und nachfolgender Tastaturfreigabe
- DTMF-Wahlverfahren / Flashzeit einstellbar
- Unbegrenzte Nachwahl möglich
- Für Anruffunktion Zweitwecker notwendig
- Spritzwassergeschützt (IP 44)
- Abmessungen: ca. Höhe 332 mm, Breite 326 mm, Tiefe 130 mm
- Umgebungsbedingungen für den Betrieb: -20 °C ... +55 °C

Option

- Ohne externe Tastatur, mit automatischer Wahl einer programmierbaren Rufnummer nach Hörerabheben
- Ohne Mütze