

## Moravia Lampe d'inspection

**MORAVIA**  
kompetent und fair

Numéro d'article: 274005



Lampe d'inspection

### Détails techniques

|                                  |                    |                             |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| type d'outil                     | Accessoires        | convient pour (application) |
| type de lampe                    | Lampe d'inspection | Poids 1,25 kg               |
| convient pour (produit/matériau) |                    |                             |

Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149690 |    | rayonnage à pneus, rayonnage suivant pour pneus de Ø 550 - 770 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2000 x 400 mm, pour pneus de Ø 550 - 770 mm, charge maximale par élément 1200 kg / charge max. par tablette 400 kg, 3 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage respectueux des pneus, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 216458 |    | ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en transparent   |
| 218389 |    | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural   |
| 221243 |    | support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 600 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1200 x 800 x 800 mm, structure en acier avec revêtement époxy bleu, soubassement 4 roulettes pivotantes   |
| 221388 |    | gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9   |
| 227889 |    | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute  |
| 234030 |   | KS Tools Chariot à pneus professionnel, charge max. 150kg  |
| 234916 |  | KS Tools Couteau universel à lame sécable 18 mm  |