

## ZEUS CNC-Rändelhalter Schaft 20x20 für 2 Rändel 20x8x6 mm



### ZEUS 3100716

Rändelwerkzeug; für Drehmaschinen und Drehautomaten, CNC und konventionell; Anwendung: für Rändelprofile am Werkstück (DIN 82): RAA, RGE 30°, RGE 45°. Einstich- und Längsrändelung; Spitzenhöhe ist im Werkzeug integriert; Rändelräder: RAA 2x AA; RGE 30°/45° 1x BL 30°/45° und 1x BR 30°/45°. Mit flexibler Zentrierung; universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar, NEU: mit einstellbarem Freiwinkel; Rändel siehe Nr. 19014 und 19016; Schaftquerschnitt Höhe x Breite 20x20 mm; für Rändel 20x8x6 mm; für Werkstück-Durchmesser 10-80 mm; Halter ohne Rändel

<b>Schaftquerschnitt Höhe x Breite:</b>	20x20 Millimeter
<b>für Rändel:</b>	20x8x6 Millimeter
<b>Ausführung:</b>	Halter ohne Rändel
<b>Marke:</b>	ZEUS
<b>für Werkstück-Ø:</b>	10–80 Millimeter