



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 93581 ESD-Eurobakken rolplateau



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 4 Zwenkwielen, waarvan 2 met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Hoekstaal constructie met legbord van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	605
laadvlak breedte (mm)	408
Laadvlakhoogte (mm)	201
Totale lengte (mm)	611
Totale breedte (mm)	414
Totale hoogte (mm)	209
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	12
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976935812