


zinc plated
verzinkt
zingué blanc

~ DIN 7982 C T



CSK head, T-Multidrive self tapping screws
type C (AB), case hardened steel

Senk-Blechschraben
T-Multidrive, Stahl einsatzgehärtet

Vis à tôle à tête fraisée
empreinte T-Multidrive, acier cémenté

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k ≈	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
t - min.	1,00	1,30	1,30	1,40	1,40	1,60	2,20
t - max.	1,30	1,60	1,60	1,80	1,80	2,00	2,40
T Nr.	T10	T15	T20	T20	T25	T25	T30

6,5	2.000 / 0,024						
9,5	2.000 / 0,035	1.000 / 0,055	1.000 / 0,066	1.000 / 0,078			
13	2.000 / 0,048	1.000 / 0,072	1.000 / 0,088	1.000 / 0,102	500 / 0,145		
16	2.000 / 0,058	1.000 / 0,087	1.000 / 0,107	1.000 / 0,123	500 / 0,175		
19	2.000 / 0,069	1.000 / 0,102	1.000 / 0,126	500 / 0,144	500 / 0,205	500 / 0,287	
22		1.000 / 0,117	500 / 0,145	500 / 0,165	500 / 0,235		
25		500 / 0,132	500 / 0,164	500 / 0,186	500 / 0,265	250 / 0,365	250 / 0,469
32		500 / 0,166	500 / 0,208	500 / 0,235	250 / 0,335	250 / 0,456	250 / 0,595
38		500 / 0,195	500 / 0,246	500 / 0,277	250 / 0,395	250 / 0,534	250 / 0,703
45				500 / 0,326	250 / 0,465	250 / 0,635	250 / 0,829
50				500 / 0,361	250 / 0,515	250 / 0,707	250 / 0,919