

## Elephant FAH/FBH 400V/24V elektrische kettingtakels



De 400 V elektrische kettingtakels zijn oerdegelijk en hebben een robuust plaatstalen huis. Zeer populair door de complete uitvoering met eindschakelaars, 24 V stuurspanning en stekerverbindingen. De hoge inschakelduur en hoge hijssnelheid zorgen voor probleemloos functioneren en lange levensduur.

### Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Rem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Eindschakelaars voor hoogste- en laagste haakstand.
- Bediening 24 Volt stuurspanning.
- Voedings- en besturingskabels zijn uitgevoerd met stekerverbinding.
- Fasebeveiliging tegen verkeerd om draaien van de motor.
- Galvanisch verzinkte lastketting, Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bedrijfsspanning 400 VAC/50 Hz.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.

### Standaard levering


- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.
- Exclusief loopkat.

### Type omschrijving:

- **FAH** = 1 snelheid.
- **FBH** = 2 snelheden.

### Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.
- Radiografische besturing.
- Duw-/elektrische loopkat.
- 440 V/60 Hz op aanvraag.



Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min.)	Inschakelduur 120 sch/h (%)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Max. hijshoogte (m)	Bouwhoogte (mm)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
FAH05/500	500	7.0	40	6,3 x 19,1	1	30	480	0.9	43	0515001
FAH10/1000	1.000	7.6	40	7,1 x 21,2	1	30	570	1.6	56	0515003
FAH20/2000	2.000	3.8	40	7,1 x 21,2	2	15	710	1.6	64	0515005
FAH30/3000	3.000	2.5	40	7,1 x 21,2	3	10	810	1.6	83	0515007
FBH05/500	500	7.0/1.8	40/20	6,3 x 19,1	1	30	480	0.9/0.25	44	0512013
FBH10/1000	1.000	7.6/1.9	40/20	7,1 x 21,2	1	30	570	1.6/0.4	57	0512015
FBH20/2000	2.000	3.8/1.0	40/20	7,1 x 21,2	2	15	710	1.6/0.4	65	0512017
FBH30/3000	3.000	2.5/0.6	40/20	7,1 x 21,2	3	10	810	1.6/0.4	84	0512019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	isolatieklasse	bedrijfsspanning (V)	beschermingsklasse IP	FEM 9.511 hijsmotor
FAH/FBH05/500	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	400	IP54	1Am
FAH/FBH10/1000	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	400	IP54	1Am
FAH/FBH20/2000	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	400	IP54	1Am
FAH/FBH30/3000	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	400	IP54	1Am