

## Kippwagen

### zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art

- Kippwagen in langlebiger Stahlschweißkonstruktion mit manuell kippbarem Kasten
- Blechstärke des Kastens 2 mm
- mit Einfahrtaschen (160 x 90 mm) für Gabelstapler
- mit 1 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi
- stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren

Volumen [l]	250	400	600
Maße außen B x T x H [mm]	895 x 1180 x 915	930 x 1440 x 1000	1040 x 1560 x 1125
Schüttkantenhöhe [mm]	825	910	1030
Gabeltaschen B x H [mm]	160 x 90	160 x 90	160 x 90
Gabeltaschenabstand [mm]	360	400	510
Traglast gesamt [kg]	600	600	600
Gewicht [kg]	60	85	110
Bestellnummer pulverbeschichtet	145-021-J9	145-022-J9	145-023-J9
Bestellnummer feuerverzinkt	145-024-J9	145-025-J9	145-026-J9
<b>ZUBEHÖR</b>	2-teiliger Deckel, verzinkt		
Bestellnummer	195-522-J9	145-055-J9	145-055-J9



Kippwagen mit 250, 400 oder 600 Liter Volumen, Traglast 600 kg (alle Modelle)

### ZUBEHÖR

- Siebeinsatz und Ablasshahn. Der Siebeinsatz verhindert, dass grobe Verschmutzungen den Ablasshahn verstopfen.

Bestell-Nr. 145-061-J9

## Beistell-Kippbehälter

### zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art

- kompakte Bauform mit niedriger Höhe
- stabile Rahmenkonstruktion aus U-Profilen, Kippmulde aus 3 mm Stahlblech mit Randverstärkung
- mit Einfahrtaschen (200 x 70 mm) für Gabelstapler (Gabellänge mind. 800 mm)
- mit Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (Ø 175 mm)
- stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- integrierte Abfangvorrichtung zur Begrenzung des Kippvorgangs bei ca. 90° und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
- Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.




Volumen [l]	300	500	750	1000
Maße außen B x T x H [mm]	830 x 1350 x 810	1280 x 1350 x 810	1200 x 1640 x 1060	1580 x 1640 x 1060
Schüttkantenhöhe [mm]	700	700	925	925
Gabeltaschen B x H [mm]	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70
Gabeltaschenabstand [mm]	280	60	500	500
Traglast gesamt [kg]	750	1000	1350	1350
Gewicht [kg]	115	140	175	205
Bestellnummer pulverbeschichtet	145-027-J9	145-028-J9	145-029-J9	145-030-J9
Bestellnummer feuerverzinkt	145-031-J9	145-032-J9	145-033-J9	145-034-J9
<b>ZUBEHÖR</b>	2-teiliger Deckel, verzinkt			
Bestellnummer	195-522-J9	145-055-J9	145-055-J9	145-057-J9

### ZUBEHÖR

- Siebeinsatz und Ablasshahn. Der Siebeinsatz verhindert, dass grobe Verschmutzungen den Ablasshahn verstopfen.

Bestell-Nr. 145-061-J9



Detailabbildung: Entriegelung und Gabeltaschen für Stapleraufnahme.