

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923

Art.-Nr. 3156122



Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3156122
Typ	KM M10 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter mit Flansch
Bezeichnung 2	mit Unterkopfverzahnung
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50,00 Stück
Gewicht	1,32 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923

Art.-Nr. 3156122



Technische Daten



Maß d	21,80 mm
Maß h	10,00 mm
SW	17,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M10
Gewindegröße M	10,00