

fetra diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1x33 l bouteilles,
protection de la charge avec porte-
bouteille avec chaîne de sécurité,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, roues avec bandage air

Numéro d'article: 118579



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Diabie pour bouteilles

Force 100 kg



diabie pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 1x33 l bouteilles
- hauteur x largeur 1240 x 560 mm
- convient pour bouteilles de Ø 318 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de jante	tôle d'acier
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	roulement	roulement à rouleaux
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	1x33 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	318 mm	hauteur	1240 mm
matériau	acier	largeur	560 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	12,5 kg

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal