

EASY SUB

550W/A31F

Tauchpumpe - Schmutzwasser

Leistung: 0,75 kW

Max. Förderhöhe: 12 m

Max. Kapazität: 36 m³/h

Merkmale

-
- Der präzisionsgefertigte Motor - erbaut nach höchsten Qualitätsstandards
 - garantiert absolute Leistungsstabilität und einen hohen Wirkungsgrad
- Professionelle Fertigung und ständige Produktionsüberwachung garantieren höchste Pumpenqualität
- Zum Standardzubehör gehören: 20 m Kabel (H07RN-F) mit in Epoxidharz vergossener Kabeleinführung, thermischer Motorschutz, Ausführung mit doppelter Gleitringdichtung
- Ausführung mit Vortexlaufrad



Anwendungen

-
- Entwässerung von Baugruben
- Drainagesystem
- Entleerung von Gruben, Schächten und Behältern
- Wasserentnahme aus Flüssen oder Teichen
- Umwälzung und Belüftung von Teichen

Technische Beschreibung

Temperaturbereich: 0-40 °C

Max. Tauchtiefe: 30 m

Motorfrequenz: 50 Hz

Motorart: 2P Trockenläufermotor

Isolierung: Klasse B

Schutz: IP 68

Motorüberwachung: Heide Guard System

Gleitringdichtung: Doppelte Gleitringdichtung


Spezifikationen

Druckabgang: 50 mm
Kornduchgang: 10 mm
Gewicht 230V: 19 kg
Gewicht 400V: / kg
Kabellänge: 20 m
Drehzahl: 2900 rpm


Materialien

Außengehäuse: Grauguss
Motorgehäuse: Edelstahl
Hauptwelle: Edelstahl
Gleitringdichtung oben: Kohle / Keramik
Gleitringdichtung unten: Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
Gehäuse: Grauguss
Kabel: H07RN-F

Kennlinien



Abmessungen



MODELL	ABMESSUNGEN - MM						
	A	B	C	D	E	F	G
550W/A-31 F	278	224	173	457	403	142	135