

## REMA Schleusenwinde 311/312



Die Schleusenwinde sind als Hubelemente von Schleusenanlagen entwickelt worden.

### Merkmale

- Modelltyp 311 mit Rückenblech.
- Modelltyp 312 mit Fußwinkel.
- Sicherheitskurbel mit Klappgriff.

### Option

- Längere Zahnstange.

### Norm:

- EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Bauhöhe (mm)	Hubhöhe (mm)	Stichmaße Montageplatten (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
311-1.5	1500	1150	800	130x160	12	2218001
311-3.0	3000	1260	800	165x220	20	2218003
311-5.0	5000	1280	800	180x250	25	2218005
312-1,5	1500	1150	800	130x 70	12	2219001
312-3.0	3000	1260	800	130X 80	20	2219003
312-5.0	5000	1280	800	200x100	25	2219005