



		Ausstattung	
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Material Gitterrost	Stahl
Auffangvolumen	60 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass	Aufbauten	Lochwand und 2 Schiebebügel
Einlagerung	stehend	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen, Einfahrtaschen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Höhe	1685 mm	unterfahrbar	ja
Breite	500 mm	stapelbar	nein
Tiefe	875 mm	fahrbar	ja
Material	Stahl	Farbe Ausführung	resedagrün // RAL6011
Oberfläche	lackiert	Zertifizierung	gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
Farbe	resedagrün // RAL6011	Gewicht	56 kg

Zubehör

185767		Werkzeugablage für Auffangwanne, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
185768		Tropfwanne für Auffangwanne, mit Halterung für Zapfpistole, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung