

1-1658622-3 ✓ AKTIV

AMP-LATCH | AMP-LATCH - NOVO

Interne TE-Nummer 1-1658622-3

AMP-LATCH - NOVO, Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board,
44 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Vertical, Through Hole -
Solder

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Flexible Flachkabel-, FPC- und Bandsteckverbinder >

Flachbandkabel-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **44**

Raster: **2.54 mm [.1 in]**

Arretierung für Leiterplattenmontage: **Ohne**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindertyp	Steckverbindersatz
Flachbandkabel-Steckerbinder-Stecksockeltyp	Stiftleiste
Produkttyp des Steckverbinders	Steckverbindersatz
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Steckverbinder- und Gehäusetyp	Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp	Flachbandkabel
Anzahl von Positionen	44
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

UL-Nennspannung	250 VAC
-----------------	---------

Isolierwiderstand	5000 MΩ
-------------------	---------

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

Sonstige Eigenschaften

Verkettung	Ohne
------------	------

Profil des Steckverbinders	Niedrig
----------------------------	---------

Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
---------------------------------------	-----------------

Passender Stiftdurchmesser	.64 mm[.025 in]
----------------------------	-----------------

Kontakttyp	Stecksockel
------------	-------------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts	1.27 μm[50 μin]
--	-----------------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts	Zinn
---	------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 μm[29.92 μin]
---	-------------------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold oder Palladium-Nickel oder leistungsbasiert
--	--

Kontaktform	Abstimmungsgabel
-------------	------------------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	1 A
--------------------------	-----

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Schneidklemmkontakt (IDC)
--	---------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckführung	Mit
-------------------	-----

Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
-------------------------------------	------

Panelmontagevorrichtung	Ohne
-------------------------	------

Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
--------------------------------------	------

Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
---------------------------	---------------

Gegensteckarretierung	Ohne
-----------------------	------

Art der Steckverbinder-montage	Kabelbefestigung (freihängend)
--------------------------------	--------------------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast
-----------------	--------------------------

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

Raster	2.54 mm[.1 in]
--------	----------------

Abmessungen

Steckverbinderlänge	60.45 mm[2.3799 in]
Steckverbinderhöhe	15.16 mm[.5968 in]
Steckverbinderbreite	7.49 mm[.2949 in]
Drahtgröße	158 – 296 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.787 – .94 mm[.031 – .037 in]
Wire Size	.08 – .15 mm ²
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

CSA File Number	LR 7189
UL-Grad	Anerkannt
UL-Dateinummer	E28476
Behörde/Norm	CSA, UL
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	50
Verpackungsmethode	Box & Carton

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>





EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Noch nicht überprüft
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2020 (205) Candidate List Declared Against: JUN 2018 (191) Does not contain REACH SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2020 (205)

	Candidate List Declared Against: JUN 2018 (191)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

 <p>TE Teilenummer 1-499252-1 044 STRAIN RELIEF A-L RCPT</p>	 <p>TE Teilenummer 3-1761608-4 IDC LOW PRO HDR 44P VERT SHT L</p>	 <p>TE Teilenummer 2-111492-4 044 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH</p>	 <p>TE Teilenummer 1-5102153-3 A/L UNIV HDR 44P VERT</p>
 <p>TE Teilenummer 2-111494-3 044 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH</p>	 <p>TE Teilenummer 2-111506-5 044 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH</p>	 <p>TE Teilenummer 3-1761603-4 IDC LOW PRO HDR 44P VERT BLUE</p>	 <p>TE Teilenummer 768340-1 UNIV HAND TOOL KIT AMPLATCH</p>

Auch serienmäßig | **AMP-LATCH - NOVO**







Flachbandkabel-Steckverbinder(46)



Zubehör für Bändchenkabel-Steckverbinder(10)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer1-1658621-3
044 NOVO CTR&MIL 15DP FTTE Teilenummer5-103946-1
8X2 MTE SHRD PIN SR POL .100CLTE Teilenummer4-643813-4
14P MTA100 CONN ASSY POL RIBTE Teilenummer1-1437504-9
8060-1G5=GOLD TRANSISTOR
SOCKETE Teilenummer5-103171-1
MOD IV RECP PLTD 15 DPLX LFTE Teilenummer5747024-3
RFI GASKET, SIZE 1, PLATEDTE Teilenummer1-499252-1
044 STRAIN RELIEF A-L RCPTTE Teilenummer2-746610-6
044 DIP PLUG 100CL TINTE Teilenummer750877-7
68 50SR TERMINATOR COVERTE Teilenummer1-5102153-3
A/L UNIV HDR 44P VERT

Dokumente

Produktzeichnungen

44 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1658622-3_B.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF



3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1658622-3_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1658622-3_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(USA\)](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[Agentur-Freigabe-Blatt](#)

Englisch