

Alacsony hőtágulású üvegskála

Specifikáció

Pontosság	(0,5+L/1000) µm L = mért hosszúság (mm)
Osztás	1 mm
Osztásvonal vastagság	4 µm
Anyag	Alacsony hőtágulású üveg
Hőtágulási együttható	(0±0,02) × 10 ⁻⁶ /K

Sorozat 182

Nagypontosságú üvegskála jellemzői:

- Nagypontosságú üvegskála Linear Scale gyártási technológiával.
- Kalibráló etalonként is alkalmazható.



182-502-60
182-501-60

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Tömeg [kg]
182-501-60	250	280	10	20	0,75
182-502-50	500	530	20	30	1,8
182-502-60	500	530	20	30	1,8

182-502-60 JCSS bizonyítvánnyal

