

Switch mit PoE

ZAC50PN01

Bestellnummer

IndustrialEthernet



- 2 Digital-I/O-Ports
- 5 PoE-fähige Ports
- 7 Industrial-Ethernet-Ports
- Hohe Schutzart (IP67)
- Robustes Aluminiumgehäuse

Dieser Switch ermöglicht eine einfache Anbindung von bis zu sieben Industrial Ethernet Produkten. Fünf PoE-fähige Ports versorgen angeschlossene Geräte mit dem benötigten Strom. Zusätzlich lassen sich durch zwei Digital-I/O-Ports bis zu vier PNP-Sensoren und -Aktoren anschließen.

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	18...32 V
Stromaufnahme Device max.	0,3 A
Stromaufnahme System max.	2,2 A
Max. PoE-Leistung	30 W
Max. Schaltstrom Schaltausgänge	0,6 A
Max. Gesamtstrom Digital I/O-Ports	1 A
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2,5 V
Temperaturbereich	-25...60 °C
Kurzschlussfeste Digital I/O-Ports	ja
Überlastsichere Digital I/O-Ports	ja
Verpolungssichere Digital I/O-Ports	ja
Anzahl PoE-Ports	5
Anzahl Digital I/O-Ports	2
Unterstützte PoE-Norm	IEEE802.3af, IEEE802.at
Unterstützte PoE-Klassen	Class 0, 1, 2, 3
Übertragungsrates	10/100 Mbit/s
Übertragungsmodus	Voll-/Halbduplex
Managed Switch	ja
Switch Mode	Store & Forward
VLAN-Priorisierung	ja
Auto-Crossover	ja
Auto-Negotiating	ja
Auto-Polarity	ja
Schnittstelle	PROFINET
Schutzklasse	III

Mechanische Daten

Material	Aluminium
Gewicht	1100 g
Schutzart	IP67
Anschlussart Power	2 × 7/8", 5-polig
Anschlussart Industrial-Ethernet-Ports	2 × M12; 4-polig
Anschlussart PoE-Ports	5 × M12; 8-polig
Anschlussart Digital I/O-Ports	2 × M12; 4-polig

Webserver	ja
PROFINET-I/O, CC-B	●
Power Source Equipment für PoE	●
Anschlussstabilen-Nr.	52
Passende Anschlussstabilen-Nr.	78

Ergänzende Produkte

Verschlusschraube für 7/8" Z0028
Verschlusschraube für M12 Z0027

