

# KERN MPB Personenwaage

Personenwaage mit BMI-Funktion



KERN MPB-P  
mit Stativ

KERN MPB  
mit freistehendem  
Anzeigegerät

Ihr KERN Fachhändler:



## Medizinische Waagen 2011



### Merkmale:

- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ

### Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 315x300x60 mm
- Abmessungen Anzeigegegerät B x T x H 210x110x50 mm
- Nur MPB-P: Gesamtabmessungen (inkl. Stativ) B x T x H 315x440x1010 mm
- Kabellänge Anzeigegegerät (nur Modell ohne Stativ) ca. 120 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 170 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht MPB ca. 4,6 kg; MPB-P ca. 6,4 kg

### Optionen:

- Stabiler Transportkoffer zum geschützten Transportieren und Aufbewahren der Waage, nur für Modell ohne Stativ, **KERN MPS-A07**
- Mechanischer Größenmessstab, Messbereich zwischen 60 - 200 cm, zum Anschrauben an das Stativ (MPB-P) oder zur Wandmontage, **KERN MPS-A06**
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegegerät, **KERN EOB-A02**

### STANDARD



### OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Option DKD Kalibrierschein	
			KERN	
KERN MPB 300K100	300	0,1	963-129	
MPB 300K100P	300	0,1	963-129	

### Piktogramme:



**Dynamic-Weighing Funktion:**  
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.



**Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



**Netzadapter:** 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.



**Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.