



## Beschreibung:

Weithals-Kanister 31 Liter, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), professionelle Ausführung für vielseitige Anwendungszwecke

- sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- mit Griffriellen am Boden für sicheres Handling
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 88 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 105 mm
- t=Tiefe=252 mm    b=Breite=365 mm    h=Höhe=482 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>818300</b>
GTIN	<b>4007228703405</b>
Zolltarif	<b>39233090</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>2</b>

Farbe	<b>natur</b>
Volumen in L	<b>31</b>
Gewicht (kg)	<b>1,5</b>
T x B x H (mm)	<b>252 x 365 x 482</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>2</b>
T x B x H (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>3,6</b>
-----------------------	------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>16</b>
Anzahl an Lagen	<b>4</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

Kartons pro Lage	<b>4</b>
Gewicht (kg)	<b>77,6</b>