

RENZ

Premium Quality



WIRE|GO 3:1 und WIRE|GO 2:1


- Anerkannte und bewährte 2-Hebel-Bedienung
- Qualitativ hochwertige Stanzvorrichtung zum Stanzen von bis zu 20 Blatt
- Bindungen bis 135 Blatt (*WIRE GO 3:1*) und 280 Blatt (*WIRE GO 2:1*)
- Integrierter Drahtbinderücken-Haltekamm zum Einhängen der gestanzten Blätter
- Schnelle Durchmesser-einstellung mittels Schieberegler
- Abdeckung mit integriertem Drahtbinderücken-Messlineal
- Fester Randabstand
- Einstellbarer Papieranschlag
- Großer Stanzabfallbehälter
- Geringe Stanzkräfte mit bis zu 2,0 mm Stanzstärke (20 Blatt)
- Kompakt und platzsparend
- Äußerst robuste Metallkonstruktion (15 kg)
- überragendes Preis-Leistungsverhältnis

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

Funktion / Eigenschaft	WIRE GO 3:1	WIRE GO 2:1
Verarbeitbare Durchmesser	3/16" bis 5/8" (5,5 bis 16,0 mm)	1/4" bis 1 1/4" (6,9 bis 32 mm)
Max. Bindebreite	300 mm	300 mm
Anzahl Stanzstempel	23	34
Schlaufenanzahl	A4 = 34 / A5 = 24	A4 = 23 / A5 = 16
Länge x Breite x Höhe	190x333x456mm	190x333x456mm
Gewicht	15,4 kg	15,4 kg
Stanzstempel ausschaltbar	Nein	Nein
Stanzstärke	Bis zu 2,0 mm (20 Blatt)	Bis zu 2,0 mm (20 Blatt)
Stanztiefe einstellbar	fix	fix
Stanzbreite max.	300 mm	300 mm
Seitenanschlag einstellbar	ja	ja
Max. Blockstärke	13,5 mm / ca. 135 Blatt	28 mm (280 Blatt)


Die Blattanzahl bezieht sich immer auf eine Papiergrammatur von 70 / 80 gr./qm

3:1 Teilung



Lochung: 4 x 4 mm
3 Stanzlöcher per Zoll
34 Schlaufen auf DIN A4
24 Schlaufen auf DIN A5

2:1 Teilung



Lochung: 3,5 x 5,5 mm
2 Stanzlöcher per Zoll
23 Schlaufen auf DIN A4
16 Schlaufen auf DIN A5

