




Verschraubungen NV und TV

Hauptmerkmale

Die Anschlussverschraubungen für Flexiguard und Helaguard Wellschutzschläuche gibt es mit PG-Gewinde (NV) und metrischem Gewinde (TV). Die Schlauchenden lassen sich einfach in die Verschraubungen eindrehen. Dank des verlängerten Innenkonus wird das Schlauchende sicher vor Feuchtigkeit geschützt. Die innenliegenden, spiralförmig angeordneten Nocken gewähren einen sicheren Sitz und verhindern ein Herausdrehen selbst bei Bewegung. Die Anschlussverschraubungen erfüllen die Schutzart IP54 nach DIN EN 60529. Durch die Verwendung von Polypropylen und die verstärkte Außenwand sind die Verschraubungen besonders widerstandsfähig und robust. Die Anschlussverschraubungen werden mit Gegenmuttern geliefert.

Anwendungen

Diese Anschlussverschraubungen kommen dort zum Einsatz, wo ein erhöhter Staub- und Flüssigkeitsschutz gewünscht ist. Die Zubehörteile werden in Verbindung mit unseren Flexiguard und Helaguard Wellschutzschläuchen eingesetzt.



Verschraubungen NV und TV

Materialdaten

Material	Polypropylen (PP)
Farbe	Grau (GY)
Betriebstemperatur	-35 °C bis +80 °C
Schutzart	IP54
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Passend zu Schlauch Außendurchmesser	Metr. Maß	Länge (L)	Ø D	Innendurchmesser D2
Anschlussverschraubungen						
167-00530	TV09/M16	14	16 x 1,5	42,0	22,0	8,8
167-00531	TV11/M20	17	20 x 1,5	45,5	26,4	11,1
167-00533	TV16/M25	21	25 x 1,5	49,8	33,0	14,8
167-00534	TV21/M32	27	32 x 1,5	52,0	39,6	19,4
167-00535	TV29/M40	36	40 x 1,5	55,0	50,6	27,9
167-00536	TV36/M50	45	50 x 1,5	58,0	60,5	35,6
167-00537	TV48/M63	56	63 x 1,5	60,5	71,5	45,9

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Passend zu Schlauch Außendurchmesser	Gewindegröße (PG)	Länge (L)	Ø D	Innendurchmesser D2
Anschlussverschraubungen						
167-00510	NV09	14	PG9	42,0	22,0	8,8
167-00511	NV11	17	PG11	45,5	26,4	11,1
167-00512	NV13,5	19	PG13	47,5	29,7	13,0
167-00513	NV16	21	PG16	49,8	33,0	14,8
167-00514	NV21	27	PG21	52,0	39,6	19,4
167-00515	NV29	36	PG29	55,0	50,6	27,9
167-00516	NV36	45	PG36	58,0	60,5	35,6
167-00517	NV48	56	PG48	60,5	71,5	45,9

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.