

Rollcart diable monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 150 kg, pelle largeur x profondeur 450 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 158321



Rollcart Diabale monte-escalier 3 roulettes

Force 150 kg

diable monte-escaliers

- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur x profondeur 1150 x 660 x 520 mm
- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 450 x 150 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 160 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	160 mm
type de diable de manutention	diable monte-escaliers	matériau de jante	plastique
charge	150 kg	roulement	roulement rainuré à billes

largeur de pelle	450 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	150 mm	hauteur	1150 mm
kit étoiles	3 étoiles	largeur	660 mm
matériau	acier	profondeur	520 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	Poids	21 kg
pneumatique	TPE		