



SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel

SFP+ auf SFP+, 0,5 m, MSA-konform für maximale Kompatibilität, Direct Attach Copper, AWG 30, schwarz

Part No.: **508377**

EAN-13: 0766623508377 | UPC: 766623508377

Die Vorteile von Passive Direct Attach Copper (DAC) Kabeln gegenüber LWL- und RJ45-Kabeln

Direct Attach Copper (DAC) Kabel werden in der Netzwerkbranche immer gefragter. Unser passives SFP+ 10G DAC Twinax-Kabel ist eine preiswerte Alternative zu RJ45- und Glasfaserkabeln, mit Energieeffizienz und geringer Latenz. Es ist eine exzellente Wahl für strukturierte Verkabelung über Kurzstrecken zwischen Switchen und Routern auf einer Seite sowie Servern und Storage auf der anderen, sei es in Top of Rack (ToR), Adjacent Rack, 10G Stacking-Switchen oder ähnlichen Anwendungen.

Keine Wärmeentwicklung und geeignet für extreme Umgebungstemperaturen - ideal für Rechenzentren

SFP+ DAC besteht aus Twinaxial-Kupferkabel, das an beiden Enden auf SFP+ Stecker aufgelegt wurde und bietet eine elektronische Verbindung direkt in die aktiven Komponenten. Durch seine thermische Bauart verbraucht dieses passive Kabel weniger als 0,15 W, was Ihren Stromverbrauch und damit Ihre Kosten senkt. Da es keine Wärme produziert, ist es deutlich vielseitiger einsetzbar, auch bei extremen Umgebungstemperaturen bis zu 70 C°, was es wiederum besonders wertvoll für Datacenter macht.

Günstiger und einfacher einzusetzen als Glasfaser

DAC-Verkabelung hat eine vergleichsweise simple interne Struktur mit weniger Komponenten als LWL-Kabel. Diese Kabelstruktur ermöglicht den niedrigeren

Anschaffungspreis und erspart Ihnen zudem den Kauf von separaten GBIC-Transceivern. Das wiederum macht den Einsatz unkomplizierter, da Sie weniger Komponenten aufeinander abstimmen müssen. Bei Lagerung gebrauchter Kabel müssen Sie im Gegensatz zu LWL weniger auf Prüfung und Reinigung achten, bevor Sie sie wieder einsetzen. Wenn Sie Ihr Netzwerk aufrüsten oder einzelne Teile ersetzen, sorgt die Hot-Swapping-Fähigkeit des Kabels für nahtlosen Übergang. Beachten Sie nur, dass passive DAC-Kabel nicht für Langstreckeneinsätze geeignet sind – ihre Übertragungreichweite ist auf 7 m begrenzt.

Geringere Latenz als RJ45 Twisted-Pair-Patchkabel

Wie "reguläre" Cat6a- und Cat7-Kupferkabel erlaubt dieses Direct Attach Copper Twinax-Kabel Datentransfer bis zu 10 Gbit/s, aber seine einzigartige Struktur und Datenübertragung sorgt für dabei für eine niedrigere Latenz.

Bitte beachten Sie: Dieses passive SFP+ 10G DAC Twinax-Kabel ist MSA-konform und damit konzipiert, programmiert und getestet für den Einsatz mit Switchen und Routern von Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti, D-Link, Edimax, Allnet, Allied Telesis, Digitus, KTI Networks, LevelOne, PLANET, Tenda, TRENDnet, ZTE, Avaya, Mikrotik, Enterasys, Finisar, Dell Force10, Riverstone, Fortinet und mehr.

Merkmale:

- Passives Direct Attach Copper (DAC) Twinax-Kabel für preiswerte, stromsparende Verbindungen mit geringer Latenz
- MSA-konform für Kompatibilität mit führenden Switch-Herstellern wie Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti und mehr (siehe Spezifikationen)
- Zwei SFP+ Stecker für Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
- Deutlich geringerer Stromverbrauch und Preis als LWL-Kabel
- Geringere Signallatenz als RJ45-Verbindungen
- Einfachere Verwendung als Kabel in optischen Transceivern, da weniger Komponenten übereinstimmen müssen
- Passives DAC als ideale Option in strukturierter Verkabelung für Kurzstrecken Anwendungen bis zu 7 m
- Keine Wärmeentwicklung, geeignet für hohe Umgebungstemperaturen bis zu 70°C
- Hot-Swap-fähig für Netzwerkupgrades oder Austausch mit nahtlosem Übergang
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- RoHS
- CE
- FCC

Allgemein

- Stromverbrauch: <0,1 W (pro Seite)
- Anwendungen: 10 Gigabit Ethernet
- Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Minimaler Biegeradius: 23 mm
- Impedanz: 100 Ohm
- Länge: 0,5 m
- Gewicht: 57 g

Kompatible Marken

• Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti, D-Link, Edimax, Allnet, Allied Telesis, Digitus, KTI Networks, LevelOne, PLANET, Tenda, TRENDnet, ZTE, Avaya, Mikrotik, Enterasys, Finisar, Dell Force10, Riverstone, Fortinet und mehr

Anschlüsse:

- 2 x SFP+ Stecker

Kabel

- AWG 30
- Typ: Kupfer, Twinaxial
- Material Außenmantel: PVC

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 70°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -40 - 80°C

Lieferumfang

- Passives DAC Twinax-Kabel

