



Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode

ST/LC, 50/125 µm, OM3, 2 m, Aqua

Part No.: **751001**

EAN-13: 0766623751001 | UPC: 766623751001

Lichtwellen als modernster Industriestandard - Datenübertragung mit vielen Vorteilen

Höchste Übertragungreichweite und -geschwindigkeit

Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr.

Höchste Datensicherheit

Ein Signal, das per Lichtwelle übertragen wird, kann nicht per Remote-Zugriff empfangen werden, sondern nur physisch über das Glasfaserkabel selbst. Diese Eigenschaft macht es zum attraktivsten Übertragungsmedium für Behörden, Banken und andere Institutionen mit sensiblen Daten.

Höchste Sicherheit gegen elektromagnetische Einflüsse

Glasfaserkabel enthalten keinerlei Metall und eignen sich damit hervorragend zur Installation in Bereichen mit elektromagnetischen Interferenzen (EMI). Dazu gehören nahe Stromleitungen, Bereiche mit hoher Blitzschlaggefahr oder in der Nähe von Eisenbahnschienen.

Merkmale:

- UPC-Fasersteckerverbinder (Ultra Physical Contact) für eine bessere Oberflächenbeschaffenheit und verbesserte Rückflussdämpfung
- Geeignet für Multimode LWL-Anwendungen
- Hohe Bandbreite und niedrige Dämpfung für hohe Reichweiten
- Kosteneffektive Lösung
- Ideal für Gigabit Ethernet-Anwendungen
- Halogenfrei (LS0H)
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

- Durchmesser:
 - Kern: 50 µm
 - Innenmantel: 125 µm
- LWL-Typ: Multimode
- Stecker: ST auf LC
- Duplex
- Außenmantel: Halogenfrei (LS0H)
- Außenmanteldurchmesser: 3 mm
- Farbe: Aqua

Standards und Zertifikate

- RoHS2
- ISO 9001:2008
- UL OFNR (E471754)



