

# DATENBLATT

## Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6, 10" 1HE, RAL7035 grau



### Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6 RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es ist für den Einbau in eine **10" Ebene**, zur **Befestigung an der Wand** oder in Verbindung mit dem Hutschiene-Klemmsatz (Art.-Nr. H83030.1) zur **Hutschiene-Montage** geeignet.

10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschiene-Montage möglich, 1HE

12 Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Deckel mit Schnellverschluss

Mit Erdungsklemme

### Lieferumfang:

12 Kabelbinder, Montageanleitung

4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter

### Allgemeine Daten

Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Montageart	sonstige

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6, 10" 1HE, RAL7035 grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	12
Anschlussart	LSA
Querschnitt	AWG 24 - AWG 22
Strombelastbarkeit	1,5 A
Konform zu UL94	V-0
Kategorie	6

### Mechanische Eigenschaften

Steckkraft	50 N
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl, 1,5mm
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Steckzyklen RJ45 Buchse	750

### Abmessungen

Tiefe	108,0 mm
Breite	254,6 mm
Höhe	44,0 mm

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C

### Elektrische Eigenschaften

POE Standard	POE
Kontaktwiderstand	100 mΩ
Isolationswiderstand	1000 MΩ
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Geschirmt	Ja
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS

### Übertragungstechnische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT


## Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6, 10" 1HE, RAL7035 grau

Bandbreite	250 MHz
Übertragung	5 Gbit

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	RAL-Nummer
37736.12	Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6, 10" 1HE, RAL7035 grau	grau	12	7035
37736SW.12	Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6, 10" 1HE, RAL9005 schwarz	schwarz	12	9005

### Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.