

**Artikelnummer:** 96949

**Kurzbeschreibung:** Gitter-Schrankwagen, 1385 x 850 x 1800 mm, mit abschliessbarer Doppelflügeltür

**Langbeschreibung:** Dieser Gitter-Regalwagen ist aus einer fest verschweissten Winkelstahlkonstruktion gefertigt. Die Türen, Wände und das Dach sind aus Gitter. Die Ladefläche des Wagens besteht aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Die optional losen Etagenböden sind variabel alle 50 mm einhängbar. 1 Längsseite mit abschliessbarer Doppelflügeltür Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss  
Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 600 kg Tragkraft je Etagenboden: 80 kg Raddurchmesser: 200 mm Schiebegriffhöhe: 1000 mm Ladehöhe: 280 mm - variabel Gittermasse: 50/50/4 mm Nutzhöhe: 1470 mm Ladefläche Etagenboden (B/L): 800 x 1200 mm Ladefläche Grundboden (B/L): 700 x 980 mm: Aussenmasse (B/T/H) 1150 x 750 x 1800 mm, Gewicht 83 kg Ladefläche Grundboden (B/L): 800 x 1215 mm: Aussenmasse (B/T/H) 1385 x 850 x 1800 mm, Gewicht 92 kg Lieferung ohne Etagenböden. Bitte separat bestellen!

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4250448503113

