

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, 220-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 40

Prüfzeichen



Produktbeschreibung

Leuchtenblende mit matt verspiegelten Reflektoren, tief breit strahlende Lichtverteilung. Leuchten für Integration in APCON EASY BLE Lichtsteuerungslösung, bzw. Master Slave Kombinationen. Nicht geeignet für die Integration in andere Lichtsteuerungssysteme.

Farbe weiß

Ausführung: LED-Anbauleuchte Einzelleuchte. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). LED-Module mit aufgesetzten, mattierten Reflektoren für einen optimalen Lichtaustritt und eine perfekte Entblendung. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar. LED-Treiber in Leuchte eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra >=80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI (-SEN): Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Bewegungs- und Lichtsensor zwischen den Optikarrays angebracht. Erfassungswinkel des Sensors 90°. Erfassungsbereiche bei 3m Abhängung: Erfassungsbereich Ø 6m.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6


Montage: Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1255
B	314
H	60
A1	950
A2	132
Gewicht [kg]	7,7



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10
Betriebsdauer [h]	50.000	75000	60000
Umgebungstemp. tq [°C]	39	25	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	7195
Leuchtenleistung [W]	58
Leuchteneffizienz [lm/W]	124
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>=80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	17.9	18.7	18.1	18.9	19.0	17.9	18.7	18.1	18.9	19.1	
	3H	17.7	18.5	18.0	18.7	18.9	17.8	18.5	18.0	18.7	18.9	
	4H	17.7	18.3	17.9	18.5	18.8	17.7	18.3	18.0	18.6	18.8	
	6H	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	17.6	18.2	17.9	18.5	18.7	
	8H	17.6	18.1	17.9	18.4	18.6	17.6	18.1	17.9	18.4	18.7	
	12H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.9	18.4	18.6	
4H	2H	17.7	18.3	17.9	18.5	18.8	17.7	18.3	18.0	18.6	18.8	
	3H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.9	18.3	18.6	
	4H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	17.5	17.9	17.8	18.2	18.6	
	6H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	17.4	17.8	17.7	18.1	18.5	
	8H	17.3	17.7	17.7	18.0	18.4	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	
	12H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	17.3	17.6	17.7	18.0	18.4	
8H	4H	17.3	17.7	17.7	18.0	18.4	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	
	6H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.7	17.9	18.3	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	12H	17.1	17.3	17.5	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.8	18.2	
12H	4H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	17.3	17.6	17.7	18.0	18.4	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	8H	17.1	17.3	17.5	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.8	18.2	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 7195 lm