



## Product data sheet

Art nr.: 12452/7016 Werkplaatswagen van staalplaat "GREY EDITION"

### Transportmiddelen



Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 4 schuifladen (H x B x D : 1x 105x280x470 mm, 2x 160 x 280 x 470 mm en 1x 210 x 280 x 470 mm). Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van middengrijs multiplex 20 mm dik. Met rand 80 mm hoog, gepoedercoat staalplaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage in de stalen kast 80 kg, per schuiflade 35 kg. Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

### Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	985
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	590
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	915
<b>Totale lengte (mm)</b>	1080
<b>Totale breedte (mm)</b>	590
<b>Totale hoogte (mm)</b>	995
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	67
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976624525