

Hygienepalette Euro-H1

- kosteneffizient durch lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- ideal für den Transport im Lebensmittelbereich

- vom Europäischen Handelsinstitut EHI für die Lebensmittelindustrie empfohlen, die Hygienepalette erfüllt sämtliche EHI-Auflagen
- die Hygienepaletten sind reinigungsfreundlich gestaltet, wasserdichte Konstruktion
- mit Mittel- und Außenarretierung (7 mm)
- 4-seitig unterfahrbar
- formstabil von - 40 bis + 75° C
- Material: hochwertiges Polyethylen PE-HD, grau

Typ	EURO-H1	
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 800 x 160	
Traglast statisch [kg]	5000	
Traglast dynamisch [kg]	1250	
Traglast im Hochregal [kg]	1000	
Bestellnummer	137-025-62	

Flachpalette aus Stahl

- maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast
- ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie
- robuste Schweißkonstruktion mit 2 Profilkufen, 100 mm breit
- 4-seitig unterfahrbar
- Stellfläche in dauerhaft verformter Trapezsickenausführung
- rollbahnfähig und für Hochregallager geeignet
- wahlweise grau lackiert (RAL 7005) oder verzinkt lieferbar

Typ	FP 10	FP 12
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 800 x 125	1200 x 800 x 125
Traglast statisch [kg]	2000	2000
Traglast im Hochregal [kg]	1000	1000
Bestellnummer lackiert	137-859-62	137-864-62
Bestellnummer verzinkt	137-861-62	137-865-62

Flachpalette aus Stahl FP 10, lackiert
Bestell-Nr. 137-859-62

Fass-Stapelpaletten

- für die liegende Lagerung und Transport von 200-Liter-Fässern

Bestell-Nr. 114-557-62

PolySafe Euroline Typ F2 - Die kompakte Lösung zur sicheren Lagerung Ihrer Fässer

- hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- dank integrierter Gabeltaschen leicht verfahrbar
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)



Die Auffangwanne PolySafe Euroline Typ F2-200 W für 1 Fass und/oder Kleingebinde eignet sich auch zum Lagern in Palettenregalen.
Bestell-Nr. 227-273-62

Euro-, Industrie- und Chemiepaletten

- stabile Paletten für den universellen Einsatz bei fast allen Transportaufgaben

Kunststoffpaletten Heavy-Duty



Europalette Heavy-Duty Typ 831-K, geeignet für Hochregallagerung

Kunststoffpalette Medium-Duty



Europalette Medium-Duty Typ 852, durch geringes Eigengewicht ideal als Luftfrachtpalette einsetzbar

Kunststoffpaletten Extra-Duty

- äußerst stabil und widerstandsfähig
- aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- lange Lebensdauer
- einfach zu reinigen
- beständig gegen Öle und die meisten Säuren und Laugen
- nur für statische Anwendungen belastbar



Kunststoffpalette Extra-Duty Typ PE 812



Europalette Heavy-Duty Typ 1020, für schwere Güter einsetzbar

Ausführung	Medium-Duty	Heavy-Duty			Extra-Duty		
Typ	852	831-K	1020	1020-I	PE 812	PE 1012	PE 1212
Ausstattung	9 Füße, nestbar	3 Kufen, stahlverstärkt	9 Füße, nestbar	9 Füße, nestbar	9 Füße	9 Füße	9 Füße
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 800 x 145	1200 x 800 x 150	1200 x 800 x 145	1200 x 1000 x 145	1200 x 800 x 150	1200 x 1000 x 150	1200 x 1200 x 150
Traglast statisch [kg]	2500	5000	5000	5000	2500	3000	3500
Traglast dynamisch [kg]	800	1500	1200	1200	-	-	-
Gewicht [kg]	5	18	19	22	20	23	30
Bestellnummer	169-993-62	180-857-62	169-994-62	169-992-62	193-489-62	189-650-62	193-491-62