


### STECKER MODUL STIFT 36P

Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer digitale 16 E/A Baugruppen der S7-300, Stromspeisung ueber Federklemmen



Zielsystem	SIMATIC S7-300
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Frontsteckmodul

### Betriebsdaten / Überschrift

Betriebsspannung	
• bei DC / Nennwert	24 V
• Bemessungswert	60 V
• bei DC / maximal	60 V
Strom / Bemessungswert	1 A
Dauerstrom / bei DC / je Steckkontakt / maximal	1 A
Summenstrom / maximal	4 A
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C

### Anschlusstechnik / Anschluss Peripheriesignale / Überschrift

Polzahl	20; des Frontsteckers
---------	-----------------------

Hersteller-Artikelnummer / des Geräteverbinders / verwendbar	Ersatz für S7-300 20 polig
Anzahl der Steckkontakte / des elektrischen Anschlusses	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Verbindungsleitung	Steckanschluss
Polzahl / an der Schnittstelle 1	16; des IDC Stecker für die Anschlussleitung
Position / der Anschlussklemme	oben
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Spannungsversorgung	Federklemme
Anzahl der Klemmen	4; 2 x 1 x L+, 2 x 1 x M
Breite der Schraubendreherschneide	3,5 mm
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Anzahl der Leitungen / je Anschluss	2; Anschluss für Potentialeinspeisung: Kombination von 1 oder 2 Leitern bis genannten Querschnitte in Summe in einer gemeinsamen Aderendhülse erreicht sind.
Abisolierlänge	6 mm
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / eindrätig	Nein
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung</li> <li>• mehrdrätig</li> <li>• feindrätig / ohne Aderendbearbeitung</li> <li>• feindrätig / mit Aderendbearbeitung</li> </ul>	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ; Aderendhülse n. DIN 46228 ohne Kunststoffkragen 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Art der Aderendhülse	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Kunststoffhülse / gemäß DIN 46228-1</li> </ul>	Länge 5mm bis 7mm
Außendurchmesser / der Aderisolierung	3,1 mm; zum Anschluss der Einspeiseklemme
Leitungslänge / maximal	30 m; zwischen Fronsteckmodul und Anschlussmodul

### Allgemeine Daten / Überschrift

Montageart	Direktmontage
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	2
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Ja
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	X
Material / des Isolierkörpers	sonstige
Farbe / des Gehäuses	schwarz
Produkteigenschaft / transparent	Nein
Nettogewicht	0,067 kg

**letzte Änderung:** 19.10.2020