

5141

Dieser Hochleistungs-Büroaktenvernichter ist Klassenprimus mit innovativer Technik. Er verarbeitet bis zu 55 Blatt gleichzeitig bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Fünf Schnittvarianten stehen zur Wahl für die unterschiedlichsten Sicherheitsanforderungen.

EBA 5141 S | C | CC | CCC

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Automatische Start/Stop-Lichtschrankensteuerung. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Große Arbeitsbreite von 405 mm für komfortables Zuführen größerer Papierformate. Robustes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, büroklammernfest bei den Modellen 5141 S und C. Lifetime-Garantie auf Bruch der Vollstahl-Schneidwalzen (Ausnahme: Feinschnittvarianten EBA 5141 CC und 5141 CCC). Kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter mit 165 l Auffangvolumen (keine Einwegplastiksäcke erforderlich). Attraktive Farbkombination silber / anthrazit. Markenqualität „Made in Germany“.



	EBA 5141 S	EBA 5141 C	EBA 5141 C	EBA 5141 CC	EBA 5141 CCC
Eingabebreite in mm	405	405	405	405	405
Schnittbreite in mm	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Blattleistung (A4, 70 g/m ²)	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11
Blattleistung (A4, 80 g/m ²)	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9
DIN-Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
Motorleistung in Watt	1600	1600	1600	1600	1600
Auffangvolumen in l	165	165	165	165	165
Maße B x T x H in mm	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010
Gewicht in kg	115	115	115	115	115

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 09/2012



Robust und langlebig: Büroklammernfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



EASY_SWITCH als intelligentes Schaltelement sorgt mit vielen Automatik-Funktionen und durch Leuchtsymbole für intuitive Bedienung.



ECC Electronic Capacity Control – Anzeige der Auslastung der Schnittkapazität während des Shredderns (durch LED-Leuchtanzeigen).



Die automatische Öleinspritzung in das Schneidwerk während des Shredderns sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.