

Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®] 42-844

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Ciemnoszara
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Materiał powłoki	Nitryl z wypukłymi punktami
Typ podszewki	Bezszwowa, nylon i Lycra [®]



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Długość nadgarstka (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Szerokość nadgarstka (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Szerokość dłoni (mm)	78	82	84	88	96	96	103	105
Ciężar rękawicy/para (+/-5 gram)	30	32	36	42	44	44	48	52
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Biały	Żółty	Czarny	Green



Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®] 42-844

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Tak
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		nd.
1935/2004/WE (kontakt z żywnością w EU)		-
EN 14362-2: 2003		Pomyślny
FDA sekcja 177.2600 (kontakt z żywnością w USA)		Pomyślny

Jeżeli rękawica ze względu na swoją konstrukcję nie spełnia wymagań normy EN 420 w zakresie wymiarów dłoni, wówczas taka rękawica jest klasyfikowana jako rękawica „do zastosowań specjalnych”.

Typowe parametry użytkowe

EN 420 Sprawność manipulacyjna	Stopień 5
EN 420 pH	7.80
EN 388 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cycles
EN 388 B. Odporność na przecięcia	> 1.2 index
EN 388 C. Odporność na przedarcie	> 50 Niutonów
EN 388 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 14362-2 barwniki azowe	Nie wykryto obecności amin (<30mg/kg)



Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OekoTex® 100	Certyfikacja
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Bez silikonu	Nie
--------------	-----

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Liczba kartonów	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

Rozmiary	Size 5 (XXS)	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)	Size 12 (XXXL)
Masa brutto (kg)	5.35	5.6	6.2	7	7.35	7.65	8	8.5
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	4.35	4.6	5.2	6	6.35	6.65	7	7.5



Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®] 42-844

Data publikacji: 08.07.2015

