

PRODUKTDATENBLATT

HF G

TOPLINE ●●●

Form G (SPG)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form G (SPG): Spitzbogen.



Typenbezeichnung	HF G
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form G
Artikel-Nr.	305702
GTIN	4011890087275
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,004 kg
Produktabmessung	6,3 x 12,7 x 3,0 x 45
Durchmesser 1	6,3 mm
Kopflänge	12,7 mm
Gesamtlänge	45 mm
Schaftdurchmesser	3,0 mm
Zahnung Langversion	Z 3 · Einfachverzahnung
Form Langversion	Spitzbogen
Form Kurzversion	Form G (SPG)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	15 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,004 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE