



## ARMARIO PORTALLAVES






PH1166  
40 LLAVES



PH1165  
20 LLAVES



PH1167  
90 LLAVES



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	EAN	NÚMERO DE LLAVES	MATERIAL	COLOR	LLAVES APERTURA ARMARIO	TORNILLOS FIJACIÓN PARED
PH1165	11325030	8425319368320	20	Acero pintado	Gris claro	2 serreta	Incluidos
PH1166	11325031	8425319368337	40	Acero pintado	Gris claro	2 serreta	Incluidos
PH1167	11325032	8425319368344	90	Acero pintado	Gris claro	2 serreta	Incluidos

### DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	MEDIDA PRODUCTO (mm) (Alto x Ancho x Fondo)	PESO NETO (kg) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (mm) (Alto x Ancho x Fondo)	PESO BRUTO (kg) (embalaje)
PH1165	11325030	200 x 160 x 60	0,770	200 x 160 x 60	0,770
PH1166	11325031	200 x 160 x 80	1,350	200 x 160 x 80	1,350
PH1167	11325032	300 x 240 x 80	2,330	300 x 240 x 80	2,330

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Armario de llaves fabricado en acero pintado en color gris claro. Apertura con llaves de serreta (2 incluidas). **Práctico:** contiene porta-etiquetas para identificar las llaves. Dispone de ganchos de sujeción fijos, con números de referencia en la parte superior (se incluyen tiras de numeración). **Instalación:** dispone de 4 agujeros en la parte trasera para su fijación con tornillos (incluidos).