

PREMIUM LINE

1" PREMIUM LINE Schlagschrauber UT 8450

Artikel-Nr. UT 8450















PNEUTEC - PREMIUM LINE Schlagschrauber UT 8450

Beschreibung

- Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Ablufführung nach unten
- Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
- **Max. Drehmoment: 1.750Nm**
- **Losbrechmoment: 3.250 Nm**

Technische Daten

	Drehzahl 6000 U/min
	Antriebs-Vierkant 1 Zoll
	Schraubengröße ... M 27 mm
	Arbeitsdrehmoment 1750 Nm
	Drehmoment max. 1750 Nm
	Beschleunigung < 2,5 m/s ²
	Schalldruckpegel 83,0 dB (A)
	Schalleistungspegel 98,0 dB (A)
	Luftverbrauch 2,0 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 229 mm
	Gewicht 3,4 kg