



Beschrijving:

Industriële jerrycan 30 liter met sluiting (met originaliteitsring), natuurkleuren uit breukvast polyethyleen (HD-PE)

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- compacte vorm - handig en stapelbaar
- goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Aflaatkraan met schroefdop DIN 60/61 art.-nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = binnen-Ø van de vulopening = 47 mm
- a = schroefdraad buiten-Ø = DIN 60
- d=diepte=230 mm b=breedte=288 mm h=hoogte=578 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	426501
GTIN	4007228426496
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	2

Kleur	natuurlijk
Volume in L	30
Gewicht (kg)	1,2
D x B x H (mm)	230 x 288 x 578

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	2
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	2,4
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	15
Aantal lagen	3
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,884

Kartonnen dozen per laag	5
Gewicht (kg)	56,0