

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01260**  
Bezeichnung **ECO-PLUS**  
**Vinyl-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



SCHICHTSTÄRKEN		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,05 mm	0,06 mm	0,06 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input checked="" type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Vinyl-Nitril-Gemisch	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> dunkelblau
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input type="checkbox"/> steril	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> passt hand-spezifisch	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> voll-texturiert	<input type="checkbox"/> finger-texturiert	<input checked="" type="checkbox"/> keine Texturierung	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> innen chloriert <input type="checkbox"/> außen polymerbeschichtet		

GRÖßEN							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	-	-
Länge	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel-Kontakt zugelassen	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation		
	nicht anwendbar						
EN 374-4:2013 Degradation							
EN 374-5:2016 Mikroorganismen	nicht anwendbar						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455
EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						AQL 1.5

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01260**  
Bezeichnung **ECO-PLUS**  
**Vinyl-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	100	
EAN Unterverpackung Gr. XS		
EAN Unterverpackung Gr. S	4044941002088	
EAN Unterverpackung Gr. M	4044941002095	
EAN Unterverpackung Gr. L	4044941002101	
EAN Unterverpackung Gr. XL	4044941002118	
EAN Unterverpackung Gr. XXL	-	
EAN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS		
PZN Unterverpackung Gr. S	13511469	
PZN Unterverpackung Gr. M	13511452	
PZN Unterverpackung Gr. L	13511446	
PZN Unterverpackung Gr. XL	13511423	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	210 mm	
Breite	110 mm	
Höhe	55 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	400 g	460 g
M	450 g	510 g
L	500 g	560 g
XL	550 g	610 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS		
EAN Umverpackung Gr. S	4044941004389	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941004396	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941004402	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941004419	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
EAN Umverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XS		
PZN Umverpackung Gr. S	-	
PZN Umverpackung Gr. M	-	
PZN Umverpackung Gr. L	-	
PZN Umverpackung Gr. XL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	290 mm	
Breite	230 mm	
Höhe	225 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	4.600 g	5.100 g
M	5.100 g	5.600 g
L	5.600 g	6.100 g
XL	6.100 g	6.600 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	12	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	195 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	490 kg	515 kg
M	538 kg	563 kg
L	586 kg	611 kg
XL	634 kg	659 kg
XXL	-	-
XXXL	-	-

Rev.-Nr.: 5  
Datum 11. 10.2021

Änderungen & Irrtümer vorbehalten