

# Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Werkstoff:

Stahl.

### Ausführung:

verzinkt und passiviert.

Andruckspindel und Muttern phosphatiert.

Kunststoffgriff ölbeständig.

### Hinweis:

Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.

Bei den Ausführungen K0055.0075 und K0055.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

### Zubehör:

K0100

K0101

K0102

K0103

K0106

K0107


### Zeichnungshinweis:

1) Anschlagstift Position 1

2) Anschlagstift Position 2

# Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm Position 2	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff Position 2	Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag	passender Kunststoffgriff
K0055.0075	130°	-	195°	90°	-	125°	K0100.16
K0055.0150	95°	-	185°	75°	-	110°	K0100.19
K0055.0250	95°	125°	160°	70°	85°	100°	K0100.28
K0055.0350	90°	120°	180°	70°	80°	110°	K0100.30
K0055.0450	90°	125°	180°	70°	85°	110°	K0100.34
K0055.0550	90°	120°	180°	65°	80°	110°	K0100.35

Bestellnummer	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	M	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K0055.0075	16	26	5	8	4	17	5,5	22	9	5	4,4	106	57	31	M5x35	80	700	1100	500	750
K0055.0150	12,7	27	7	12	6	24	6,4	28	11	5,4	5,1	135	70	43	M6x50	120	1350	1650	800	1050
K0055.0250	19	35	8	12	6	26	8,8	39	17,5	7	7,1	190	110	75	M8x60	190	1000	2800	900	1700

# Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

## Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	M	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
<b>K0055.0350</b>	32	50	9	16	8	33	10,6	54	22	9,6	8,3	245	145	95	M10x80	230	2200	4500	1400	3000
<b>K0055.0450</b>	32	53	10	20	10	42	13,5	59	25	8,7	8,7	246	177	124	M12x100	260	3200	7000	1400	3000
<b>K0055.0550</b>	51	76	12,5	20	10	41	16,5	102	32	12,7	12,3	345	230	154	M16x150	290	3000	8000	1800	3900