

Mobile Diesel-Tankanlagen Typ KI-D, als Komplett-Paket

Mobile Tanksanlagen sind immer dann besonders hilfreich, wenn Fahrzeuge oder Geräte direkt an ihrem Einsatzort betankt werden sollen. Mit ihrer doppelwandigen Bauweise bieten Ihnen diese praxiserprobten Tankanlagen ein Optimum an Sicherheit - selbstverständlich mit den notwendigen Zulassungen für Transport und stationäre Lagerung.

- für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnungen zulässig
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
- doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt
- abschließbarer, federunterstützter Deckel mit besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- absperzbare Saugleitung
- seitliche Durchführung für Schläuche und Kabel sowie integrierte Halterung mit absperbarem Rücklauf für eine Automatik-Zapfpistole
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar



Inklusive:

- Pumpe mit Zählwerk
- Schlauch
- Automatik-Zapfventil

SET-PREIS

Volumen [l]	314		428		732		950	
Nutzvolumen [l]	330		450		770		1000	
Ausführung	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V
Ausstattung	6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk				6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil, Zählwerk und Grenzwertgeber			
Maße außen L x B x H [mm]	800 x 1215 x 807	800 x 1215 x 807	800 x 1215 x 942	800 x 1215 x 942	800 x 1215 x 1322	800 x 1215 x 1322	1000 x 1400 x 1322	1000 x 1400 x 1322
Gewicht [kg]	219	219	238	238	289	289	328	328
UN-Zulassung	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A
DIBt-Zulassung	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Bestellnummer	278-991-JY	278-992-JY	278-993-JY	278-994-JY	278-995-JY	278-996-JY	278-997-JY	278-998-JY