

Garant

Werkzeughalter mit Ratsche, Ganzstahl, Gesamtlänge: 85mm



Bestelldaten

Bestellnummer	148701 85
GTIN	4062406754631
Artikelklasse	11K

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacke-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Spannweite □: 2,5 - 5,5 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M3 – M10

Ersatzbacken Nr. 148712 Gr.: 85

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	85 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M3 – M10