


VERSCHLEISS OPTIMIERT

PREBENA®

www.prebena.de

Druckluftnagler 3GP-H40 für Heftklammern Type H von 15 - 40 mm



OPTIWEAR- TECHNOLOGY

Höchste Leistung, optimale
Energieausnutzung und lange
Lebensdauer

- Optimierte Verschleisssteile
- Wartungsfreundlich
- Leichtgängiges Auslösesystem
- Geräusch- und Vibrationsarm
- Schnelle Schussfolge
- Hohe Einschlagskraft
- Niedriger Luftverbrauch
- Rückschlagsfrei



Technische Daten:

Gewicht: 1,83 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: 1,28 l/Nagelung
Abmessungen: L 295 x H 70 x B 265 mm

Anwendungsbeispiele:

Holzschindeln, Gipskarton, Fermacell, Spanplatten,
OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Gestelle,
Rahmen, Holzbau, Möbelindustrie
und vieles mehr.

- Optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
- Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
- Anwenderfreundlicher Auslösehebel
- Praktischer Magazinverschluss
- Hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung
- Gürtelhaken
- Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- Abluft verstellbar
- im Kunststoff-Transportkoffer

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 • 63679 Schotten • Telefon: 06044 96 01-0 • Fax: 06044 96 01-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH •

Kornkamp 16 • 22926 Ahrensburg • Telefon: 04102 4952-0 • Fax: 04102 4952-70 • info@prebena-ahr.de