



# Primer Hydro S HF

## - Silikat Grundierung D -

Mineralische Grundierung mit hydrophobierender und festigender Wirkung

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	84	24
VPE	5 l	30 l
Gebinde-Typ	Kanister K	Kanister K
Gebinde-Schlüssel	05	30
<b>Art.-Nr.</b>		
0624	■	■

### Verbrauch

Ca. 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



### Anwendungsbereiche

- Poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/Kalksandstein, mineralische Putze
- Kreidende mineralische Beschichtungen



### Eigenschaften

- Saugfähigkeitsegalisierend
- Festigend
- Untergrundverkieselnd
- Alkalibeständig
- Mineralisch
- Wässrig



### Produktkenndaten

Trägermaterial	Wasser
Dichte (20 °C)	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	Ca. 9 %
pH-Wert	Ca. 12
Aussehen	Farblos

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

➤ **Color SH (0630)**

Arbeitsvorbereitung


■ **Anforderungen an den Untergrund**

Trocken, sauber, staub- und rissfrei (ausgenommen Haarrisse).  
Frei von bauschädlichen Salzen.

Verarbeitung

■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.



Vor Gebrauch aufschütteln.  
Material durch Streichen, Rollen oder Spritzen gleichmäßig auftragen.  
Vorgang ggf. wiederholen.

Verarbeitungshinweise

Materialüberschuss auf der Oberfläche vermeiden.  
Glänzende Schichten sind zu vermeiden.  
Zur Nachgrundierung von bereits imprägnierten Baustoffen nicht geeignet.  
Nicht auf eisen- und manganhaltigen Untergründen applizieren  
Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.  
Baumängel, wie z. B. Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende Feuchtigkeit vor der Anwendung beseitigen.

Hinweise

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.  
Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.  
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.  
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte /  
Reinigung

Niederdruck-Spritzgeräte, Lammfellrollen, Flächenstreicher



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Remmers Werkzeuge**

- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- **GLORIA® Pro 100 (4668)**
- **GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 (4666)**
- **GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Teleskopstiel (4391)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)**

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert  
mind. 12 Monate.



---

<b>Sicherheit / Regularien</b>	Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>	Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.
<b>GISCODE</b>	BSW60
<b>Entsorgungshinweis</b>	Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.
<b>VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): max. 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC

---

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.