

Schake

Euro2-Schrankenzaun NOX

Höhe x Länge 1000 x 2000 mm, Aus Kunststoff in gelb/schwarz, Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter

Artikelnummer: 150170



Schake Schrankenzaun NOX

mit Lampenadapter



Euro2-Schrankenzaun

- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Länge 1000 x 2000 mm
- Aus Kunststoff in gelb/schwarz
- Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
- Geprüft nach TL Absperrtechnik 97






Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Material	Kunststoff
Absperrsystem	Zaun	Farbe	gelb/schwarz
Zauntyp	Schrankenzaun	Bauzaun Ausstattung	Lampenadapter, vormontiert
Einsatzort	Außenbereich	Lampenadapter	ja
Höhe	1000 mm	Zertifizierung	Prüfung TL Absperrtechnik 97
Länge	2000 mm	Gewicht	16 kg

Zubehör

150129		Fußplatte für Schrankenzaun, Höhe x Breite x Tiefe 120 x 790 x 400 mm, Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
150132		Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun, Höhe x Breite 180 x 1150 mm, Ausgestattet mit Vorrichtung für 20 Zäune, Aus Stahl feuerverzinkt

Dazu passt auch ...

221169		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschaumstoff in gelb
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221266		Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
369088		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527154		Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß