

Artikelnummer: 122747

Kurzbeschreibung: EURO-Format-Paletten F 8 LF, 10 Stück

Langbeschreibung: EURO-Format-Paletten F 8 LF: INKA-Paletten - Transport leicht gemacht Die umweltfreundlichen, aus Holz- und Harnstoffharz angefertigten Paletten haben ein geringes Eigengewicht und sind aufgrund ihrer stabilen Bauweise ideal für den Transport verschiedenster Güter geeignet. Alle Vorteile auf einen Blick: Für einen niedrigen Preis zu erwerben große Platzersparnis dank stapelbarer Form

Tauschgebühren, Mietkosten und Zusatzkosten beim Export in ISPM 15/ NIMF 15 Länder entfallen bis zu 66% Platzeinsparung im Vergleich zur Euro-

Palette gewährleistet sicheren Halt und flexible Bevorratung Exportieren erfolgt ohne großen Aufwand, da INKA-Paletten kein Pflanzengesundheitszeugnis und keine Behandlung durch Begasung oder Hitze benötigen auf Anfrage ein Gratis-Export-Zertifikat erhältlich freier Verwendungszweck für In- und Auslandsmärkte durch leichtes Eigengewicht für den Flugverkehr geeignet auf Anfrage auch in Container-Formaten erhältlich

umweltfreundliches Recyclingprodukt aus Holzspänen und Harnstoffharz hergestellt und biologisch abbaubar Außenmaße: 800 x 1200 mm 9 Füße 4-seitig unterfahrbar Tragkraft: 900 kg Einfahrbreite x Einfahrhöhe: 648 x 100 mm Eigengewicht/Stück: 9 kg



EAN/GTIN: 4250510815328