

Stapelbehälter Typ Profi

- für Transport- und Lagergüter
- zur Material- und Wertstoffsammlung
- extrem belastbarer, robuster Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech
- besonders knickfeste FüÙe aus Hohlprofil
- Eckpfosten mit Kranösen ausgestattet
- Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung
- leicht transportierbar und problemlos stapelbar
- wahlweise in blau (RAL 5010), grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt lieferbar



Stapelbehälter Typ Profi, ausgestattet mit 4 Kranösen für einfaches und sicheres Handling



Stapelbehälter Typ Profi, erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen

Typ	SP 5080	SP 8010	SP 8012	SP 1012
Volumen [l]	160	400	480	600
MaÙe auÙen B x T x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Traglast gesamt [kg]	2000	2000	2000	2000
Auflast [kg]	10000	10000	10000	10000
Einfahrbreite (lange Seite) [mm]	660	860	1060	1060
Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]	360	660	660	860
Gewicht [kg]	27	44	49	57
Oberfläche: lackiert				
Bestellnummer grau	129-279-J0	129-285-J0	129-291-J0	129-297-J0
Bestellnummer blau	129-280-J0	129-286-J0	129-292-J0	129-298-J0
Oberfläche: feuerverzinkt				
Bestellnummer	129-281-J0	129-287-J0	129-293-J0	129-299-J0