

**Artikelnummer:** 131048

**Kurzbeschreibung:** Schäfer Shop Select  
Werkbank, mobil, Unterbau, 2 Schübe &  
Zentralverschluss, bis 200 kg, B 1500 x T 700 x H  
835 mm, l.grau RAL 7035/enz.blau RAL 5010



**Langbeschreibung:** Diese mobile Werkbank von Schäfer Shop Select unterstützt Sie zielgerichtet bei der Bewältigung Ihrer professionellen Tätigkeiten in Lager, Werkstatt und Betrieb. Damit Sie dafür stets das richtige Werkzeug oder benötigte Utensilien griffbereit zur Hand haben, ist sie mit einem praktischen Unterbau ausgerüstet, welcher unter ihrer Arbeitsplatte angebracht wird. Dabei handelt es sich um einen stählernen Schubladenkasten mit insgesamt zwei Schüben. Diese sind auf leichtgängigen Präzisions-Kugellagerführungen gelagert und innenseitig jeweils 459 mm breit sowie 459 mm tief und 150 mm hoch. Die in ihnen verwahrten Gegenstände lassen sich dank Zentralverschluss gut vor dem Zugriff durch Unbefugte sichern. Zur Kenntlichmachung des Inhaltes verfügen die beiden Schubladen jeweils an ihrer Oberseite über eine durchgehende Beschriftungsleiste. Die Schubfronten sind farblich in Enzianblau RAL 5010 gehalten, die Gesamtmasse des Unterbau-Gehäuses belaufen sich auf B 564 x T 572 x H 400 mm. Die 1500 mm breite Arbeits-Multiplexplatte in der Farbgebung Buche ist 40 mm stark, ausserordentlich strapazierfähig und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. So beträgt ihre maximale Tragkraft bei gleichmässiger und statischer Last bis zu 200 kg. Die Arbeitsplatte ruht auf einem stabilen Gestell aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl. Die sich am Gestell befindende Quertraverse kann ebenfalls mit bis zu 200 kg gleichmässig statisch belastet werden. Für den standortflexiblen Einsatz der Schäfer Shop Select Werkbank ist ihr Gestell mit vier leichtgängigen Lenkrollen versehen dabei verfügen zwei von ihnen über praktische Feststellbremsen. Die Rollen besitzen jeweils einen Durchmesser von 160 mm. Sie erhalten diese mobile Werkbank von Schäfer Shop Select wahlweise in zwei unterschiedlichen Varianten. In der einen Ausführung besitzen sowohl das Gestell als auch der Unterbau-Korpus die einheitliche Farbgebung Lichtgrau RAL 7035. In der anderen Ausführung sind das Gestell und der Korpus des Unterbaus farblich passend zueinander in Weissaluminium RAL 9006 gehalten. Ihre Gesamtabmessungen betragen in beiden Fällen B 1500 x T 700 x H 835 mm bei einem Gesamtgewicht von 143 kg. Sie wird Ihnen zerlegt für die einfache Selbstmontage geliefert. Ausführung: Hochwertige Werkbank Ideal für den Einsatz in Lager, Werkstatt und Betrieb Mobil einsetzbar dank 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellern jeweils 160 mm Mit praktischem Schubladen-Unterbau zur Aufbewahrung von Werkzeug und Arbeitsutensilien dessen Korpusfarbe passend zur gewählten Gestellfarbe Arbeitsplatte: 1500 mm breite und 40 mm starke Multiplexplatte besonders strapazierfähig mit zu 200 kg gleichmässig statisch belastbar Farbe: Buche Unterbau (wird unter der Arbeitsplatte montiert): Schubladenkasten aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl 2 Schubladen gelagert auf Präzisions-Kugellagerführungen jeweils mit durchgehender Beschriftungsleiste auf der Oberseite mit Zentralverschluss Farbe Schubladenfronten: jeweils Enzianblau RAL 5010 Innenmasse Schubladen: jeweils B 459 x T 459 x H 150 mm Gesamtmasse Gehäuse: B 564 x T 572 x H 400 mm Gestell: Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl Mit Quertraverse mit bis zu 200 kg gleichmässig statisch belastbar Farbe: wahlweise Lichtgrau RAL 7035 oder Weissaluminium RAL 9006 Weitere Details: Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage Gesamtmasse Werkbank: jeweils B 1500 x T 700 x H 835 mm Gewicht: jeweils 143 kg Made by Schäfer Shop Select

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4250510861677