

ALLNET MSR Sensor ALL4432 / Helligkeitssensor analog im Metall Gehäuse "schwarz"

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



Highlights:

- neues flaches Desktop- / Wandgehäuse aus Aluminium
- I2C Bus für den Multiplexing Einsatz
- wahlweise in schwarz oder in weiß erhältlich
- Winkelbefestigungen für die Wandmontage

Messen, steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig

ALLNET verfolgt bereits seit Jahren das Konzept der intelligenten Steuerung von Abläufen in der Gebäudetechnik über Netzwerk und Internet. Intelligente Gebäudetechnik bietet nicht nur mehr Komfort, sondern fördert aktiv die Einsparung von Energiekosten.

Zentral gesteuert und über Netzwerk / Internet erreichbar ermöglichen die ALLNET Homeautomation Produkte intelligente Gebäudetechnik unabhängig von Zeit und Standort.

Der ALL4432 Helligkeitssensor gibt die Helligkeit als Wert von 0 bis 100 an.

Helligkeitssensor analog im Desktop-/ Wandgehäuse

- Messbereich 0 bis 100
- Aluminiumgehäuse mit Lasche zur Wandbefestigung
- Mehrfach Multiplexing = mehrere Multiplexing Module an einer Leitung
- Anschluss: 2x RJ45
- **(nicht kompatibel zu ALL3000/400x)**

Technischen Daten:

| Element | Spezifikation |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp | Helligkeit analog 16bit |
| Meßbereich: | 0 bis 100 |
| Chip | ADS1100A2 |
| Anschluß: | 2x RJ45 (I2C Bus) |
| Multiplexing: | auf gleiche Sensortypen am Port achten! - siehe Hinweis unten |
| LED Anzeigen: | 1x PWR, 1x BUS |
| Gehäuse: | Metallgehäuse |
| Umgebung: | Temperatur Betrieb: -45 ~ 90 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 0% ~ 100% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend) |
| Kennzeichnung: | CE, RoHS |
| Maße: | 79 x 50 x 24 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht: | 230 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör) |
| Verpackungsinhalt: | 1x ALL4432 Helligkeitssensor 1x Anschlußkabel |

Multiplexing - Hinweis zum Betreiben mehrerer Sensoren an einem Sensorport

Grundsätzlich ist es bei den ARM- und MIPS-basierten Systemen möglich, im Gegensatz zum ALL3000/4000, mehr als einen Sensor an einem physikalischen Port zu betreiben.

Hardwaremäßige Voraussetzung ist, daß die Sensoren über 2 RJ45-Anschlüsse verfügen, so daß das Sensorsignal zum jeweils nächsten Sensor weitergeführt werden kann. Die Gesamt-Kabellänge von 100 m erhöht sich dabei nicht.

Damit die Sensoren von den Geräten auch eindeutig identifiziert werden können, ist es erforderlich, daß diese softwareseitig unterschiedliche I2C-Chipadressen und ID's haben. Sensoren mit gleicher Chipadresse und einstellbarer ID lassen sich kombinieren. Bei Sensoren ohne einstellbarer Adresse kann nur jeweils 1 Sensortyp pro Port angeschlossen werden.



Art.-Nr.: 103915
Herst.-Nr.: ALL4432black

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauform: | Metallgehäuse |
| Einsatzorte: | indoor |
| Kompatibilität Zentrale: | ALL3419;ALL3500;ALL3500PoE;PoE Signallampe;ALL3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL3418;ALL5100;ALL4176;ALL3692; |
| Gewicht: | 1 Kg |
| Garantie: | 24.00 Monate |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134571 | ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation |
| 98686 | ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation |
| 104126 | ALLNET MSR Zentrale "ALL3505" inkl. 8 Sensor Ports & Hutschienen Montage für IP Gebäude Automation |
| 206211 | ALLNET MSR Zentrale "ALL5000v2" inkl. 16 Sensor Ports & 19" für IP Gebäude Automation |